

高速振動式
攪拌機

VP Series

容器のまま攪拌できる攪拌機



VPA-02 攪拌スピード可変型

容器のまま攪拌 時短 & 経済的

- 攪拌羽根、ヘラを使わない振動式。
- 容器※1 のまま攪拌できるから、臭気や粉塵の心配がありません。

ハイスペック

- 低粘度から高粘度に至るインキなどを数分で攪拌。
 - 粉末と液体の攪拌もできるので、どんな業務でも使用可能。
- 実績：インキ、銀ペースト、粉末、コーキング剤（隙間充填剤）
化粧品（ファンデーション）など。

設置取り付けは楽々かんたん

- 100V電源で使えるから、特別な電気工事不要。※2
- エアークランプ式（VPA）はワンタッチで容器を固定。



VP-01 攪拌スピード固定型

VPA-10 攪拌能力 10 kg 攪拌スピード可変型



※1：柔らかい容器、変形しやすい容器は使用できません。

※2：設置場所の電気設備/電気契約により工事が必要な場合もあります。

吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪府中央区久太郎町1-6-27
TEL：06-6266-2251 FAX：06-6266-2254
〒101-0011 東京都千代田区神田小川町2-10-4
TEL：03-3294-5051 FAX：03-3294-5055
<http://www.voshikawa-chemical.co.jp>

代理店

〒592-8341
堺市西区浜寺船尾町東1丁目103
三星インキ株式会社
☎072-261-8161

Speedy —超高速攪拌により短時間で均一な仕上り—


3～7分攪拌すれば均一で綺麗な仕上がり



① 混ぜる物を容器に入れる



② 容器にフタをして、VPシリーズにセット




③ 攪拌して約3分後

Easy —かんたん操作で誰でもお手軽—


スピードとタイマーを合わせてスタートを押すだけ



使いやすく設計されたスイッチパネル



ワンタッチでロックができる
エアークランプ式



お求めやすさを優先して考えた
低価格モデルのロックレバー式

Specification —主な仕様—

攪拌スピード固定の低価格モデルから高性能10kg缶攪拌可能モデルまでニーズに合わせて選べます

機種名	機械寸法 (mm)	電気仕様・空気仕様	攪拌スピード	容器固定	最大容器寸法 (mm)	攪拌能力
VP-01	D380 × W430 × H965	AC110V 6A 400w 50/60Hz	固定	ロックレバー	D240 × W240 × H246	MAX 5kg
VP-02		AC110V 6A 400w	可変			
VPA-01	D380 × W430 × H965	AC110V 6A 400w 50/60Hz 0.4~0.6MPa	固定	エアークランプ	D240 × W240 × H226	
VPA-02		AC110V 6A 400w 0.4~0.6MPa	可変			
VPA-10	D520 × W630 × H1250	AC100V 750w 0.4~0.6MPa	可変	エアークランプ	D325 × W325 × H310	MAX 10kg

※200V仕様、真空脱泡仕様、防爆仕様はお問い合わせください。※エアークOMPRESSORは別売です。※デザイン、仕様は予告無く変更する事があります。

振動式攪拌機 VPシリーズ VIBRATION MIXER

吉川化工 Facebook



Youtube 吉川化工

検索



Facebookで
チェックしてね



Facebook 吉川化工

検索